

Usò previsto

Mipa WBS Brillant-Design sono concentrati trasparenti a base d'acqua sviluppati appositamente per vernici ad effetto brillante su auto e moto e ideali per tingere le vernici Mipa WBC a base d'acqua. La tonalità dipende dallo spessore del film applicato.

Elaborazione:

Mipa WBS Brillant-Design è una soluzione di coloranti che deve sempre essere utilizzata in combinazione con le vernici Mipa WBC. La viscosità è condizionata dall'aggiunta di Mipa WBS Brillant Design e deve quindi essere regolata con il diluente adatto secondo le schede tecniche Mipa WBC.

Applicazione come base:

Massima aggiunta di Mipa WBS Brillant Design a Mipa WBC 000 incolore: 20 % in peso

Colorazione delle basi:

Massima aggiunta di Mipa WBS Brillant-Design a Mipa WBC: 20 % in peso.


Resa : –

Istruzioni di applicazione



Colore

BD 01 giallo
BD 03 rosso
BD 05 blu



Rapporto di miscela

Catalizzatore

in peso
(vernice : catalizzatore)

in volume
(vernice : catalizzatore)

--

--

--



Catalizzatore

per le verniciature totali

per le verniciature parziali

--

--




Pot life

--



Diluente

--



Viscosità di applicazione

pistola a gravità

Airmix/Airless


--

--



Modo di applicazione

Modo di applicazione	Catalizzatore	pressione (bar)	ugello (mm)	numero mani	Diluyente
--	--	--	--	--	--



Tempo di evaporazione

--

Spessore di film secco

--



Tempo di essiccazione

temperatura oggetto	fuori polvere	secco al tatto	pronto al montaggio	carteg-giabile	sovraverni-ciabile
--	--	--	--	--	--

Nota

Stoccaggio: almeno 2 anni nelle condizioni originali di imballaggio

Direttiva COV: --

Condizioni per l'applicazione: da +10 °C e fino a 80 % di umidità relativa dell'aria. Garantire una ventilazione adeguata.

Istruzioni di applicazione: Prima dell'applicazione, verificare la compatibilità della Mipa WBS Brillant-Design con sistemi di verniciatura non esplicitamente consigliati. I sistemi di verniciatura compatibili con Mipa WBS Brillant-Design sono Mipa WBC. Agitare vigorosamente Mipa WBS Brillant-Design prima dell'uso. Chiudere i contenitori immediatamente dopo l'uso.